

オパシメータ

光透過式黒煙測定器

ALTAS-2500DN

大好評ALTASシリーズ
オパシメータのベーシックモデル!!

- 判定機能
 - 自動シーケンスモード
 - 省エネモード
- 標準装備

アクセルの踏み込みタイミングをカウント
ダウン機能でより解りやすく測定出来ます。



ランプの点灯でナビゲート



ふむ

はなす



Opaci Meter

YASAKA


ALTAS-2500DN

オパシメータ 光透過式黒煙測定器

特長

- 純国産オリジナルチャンバ(検出部)による信頼設計。
- 測定が簡単なシンプル操作、見やすい高輝度ブルー LED 表示を使用。
- 自動シーケンスモード。(合否判定を含む3回測定の連続モード)
- 判定値選択及び判定機能を標準装備。(判定値の設定は最大12車種)
- アクセルの踏み込みタイミングをカウントダウン機能でより解りやすく測定が可能。
- フリーアクセル測定に便利な3回測定時の平均値表示。
- 省エネモードの搭載で検出部掃気ファンの待機中騒音を削減、耐久性との両立化を実現。
- フィルターは前面差込のカートリッジ式でメンテナンスも簡単、清掃器具も標準装備。


■本体各部の名称と主要諸元



■簡単に清掃できる清掃器具

左右2個1セット (標準装備)

実用新案
申請中



使用例

内部に付着した汚れを分解する事無く、エアブロー*するだけで簡単に清掃出来ます。
※ 0.4MPa以下

アクセルの踏み込みタイミングをカウントダウン機能でより解りやすく測定出来ます



ランプの点灯でナビゲート



●合格は緑ランプ ●不合格は赤ランプ



移動がラクラク

■オプション

グリップスイッチ



型式: ALTAS-GSW-DN
仕様: 10mケーブル付
踏みナビゲート、カウントダウン表示機能付優先スイッチにより、計測を手元操作で可能に。

専用台車



型式: ALTAS-DN
仕様: W567×D294×H900
専用台車で移動をスムーズにし、作業効率を向上。

専用架台



型式: ALTAS-AST
仕様: W260×H130×2
専用架台により、作業時の操作性を向上。

※本仕様・形状等は改良のため、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。



安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

株式会社 **イヤサカ**

本社 / 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074
http://www.iyasaka.co.jp

- | | | | |
|-------|-----------|------------------|--------------------|
| 札幌支店 | 〒003-0873 | 札幌市白石区米里3条2-1-5 | ☎(011)875-7100 (代) |
| 仙台支店 | 〒983-0835 | 仙台市宮城野区大槻10-23 | ☎(022)257-3251 (代) |
| 東京支店 | 〒113-0034 | 東京都文京区湯島3-26-9 | ☎(03)3833-6116 (代) |
| 関東支店 | 〒331-0046 | さいたま市西区宮前町503-1 | ☎(048)624-3257 (代) |
| 名古屋支店 | 〒460-0012 | 名古屋市中区千代田5-22-26 | ☎(052)251-5831 (代) |
| 大阪支店 | 〒541-0058 | 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 | ☎(06)6251-8581 (代) |
| 広島支店 | 〒739-0323 | 広島市安芸区中野東2-4-31 | ☎(082)892-0391 (代) |
| 福岡支店 | 〒812-0871 | 福岡市博多区東雲町4-3-8 | ☎(092)581-8480 (代) |
| 本社営業部 | 〒113-0034 | 東京都文京区湯島3-26-9 | ☎(03)3833-6114 (代) |